

## ANAHTAR SORULAR VE YANITLARI

**AquaGlass® Döküm Reçinesi nasıl karıştırılır?**  
Bazı bileşeni bir spatula kullanarak karıştırın ve ürünün homojen olduğundan emin olun.

**Özel karıştırma talimatları var mıdır?**

Bileşen A'yı bileşen B ile dikkatlice karıştırın. Manuel karıştırma için bir spatula kullanın, ayrıca duvarlar boyunca ve tenekelerin dibindeki ürünlerin de uygun şekilde karıştırıldığından emin olmak için dikdörtgen bir çubuk kullanın. Gerekirse, iki bileşen karışımını homojenleştirmek için karışık malzemeyi başka bir kutuya dökün.

**Karıştıktan sonra ne kadar süre AquaGlass® ile çalışmalıyım?**

Reçineyi 2 bileşen karıştırıldıktan sonra 15 ila 20 dakika içinde kullanın. Karışım ürününi yavaşça alt tabaka üzerine dökün.

**AquaGlass® ne kadar sürede katlaşır?**

Projenizi genellikle 8 saat içinde kalıptan çıkarabilirsiniz, ancak 7 gün içinde tam bir sonuç elde edilebilir.

**Karışım reçinesi ve sertleştirici daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir mi?**

Hayır, iki parça karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.

**AquaGlass®'i karıştırmak veya döküm haline getirmek için özel aletlere gereksinim var mıdır?**  
AquaGlass®'i karıştırmak ve dökmek için profesyonel veya profesyonel aletlere gerek yoktur. Tek ihtiyacınız olan şey:

- Kurluşirken parçanızı toza karşı koruyan bir kapak
- Kâğıt havlu ile silinebilen ve tekrar kullanılabilen dağıtıcı
- Cildinizi korumak için tek kullanımlık eldivenler
- Karıştırma çubuğu
- Çalışma tezgâhınızı korumak için plastik damla bezi
- Karıştırma kapları
- Damlacıkları toplamak için parçanızın altından bantlamak için sanat bandı
- Yüzey kabarcıklarını veya köpüğü patlatmak için saç kurutma makinesi veya ısı tabancasıdır.

- الخليط يتم بدمجاً للحصول على خليط متجانس.
- تخلط بعناية المكون A مع المكون B.
- التأكد من خلط جميع اطراف العبوة.
- يتصل استخدام الخليط في غضون 15 إلى 20 دقيقة.
- يمكن إختيار الشفاف الكامل لل AquaGlass بعد 7 أيام من الصب.
- بمجرد خلط الجزئين يجب استخدامها.
- يمكن تخزين المنتج لمدة 24 شهر من تاريخ التصنيع.
- لا داعي لاستخدام عدة متخصصة، يجب تحضير المستلزمات المطلوبة مثل القفازات ، فرد حراري ، عبوة قفازة للخط ...

  
**COLORTEK**  
TECHNOLOGY IN ALL ITS COLORS

**AQUAGLASS®**  
TEMİZ DÖKÜM REÇİNESİ

  
**COLORTEK**



www.colortek.eu  
info@colortek.eu

  colortekpaints

Sanat, el çalışması ve ismarlama mobilyalar için temiz döküm reçinesi



## AQUAGLASS® nedir?

AquaGlass® sanat, zanaat ve ısmarlama mobilya tasarımları için geliştirilmiş, su geçirmez bir döküm reçinesidir. AquaGlass®, su berraklığında kabarcıksız ve dayanıklı reçine dökümü gerektiren her uygulamada kullanılabilir. AquaGlass® serisinin (Beyaz, Don, Yumuşak ve Düzenli) kullanımı kolay, düşük kokulu, kendinden gaz alma özelliğine sahiptir ve özel ekipman gerektirmez.

هو رزين خالي من المذيبات مكون من مركبين ، سهل الإستعمال ولا يتطلب عدد متخصص ومكون بأربعة ألوان : أبيض - أزرق - بني - طوي .



## AQUAGLASS® ÜRÜN GAMI

AquaGlass® serisi, hem konut hem de ticari ortamlar için aşağıdakiler gibi benzersiz ve yenilikçi sanatsal tasarımlar oluşturmak üzere formüle edilmiştir.

- Mobilya: Nehir Masaları, Doğum Delikleri, Çatlağ Dolgusu
- Ahşap ve Reçine Projeleri
- Şeffaf Dökümler: Heykeller, Figürinler, Kâğıt Ağırlıklık vb.
- Kapsüller: Kuru Çiçekler, Tağlar vb.
- Ağaç Tomalama: Kâseler, Küreler ve Vazolar

تم تصميم ال AquaGlass® خصيصاً للأعمال الفنية والمبتكرة مثل المفروشات، المصنوعات، الحرف الفنية...



## AQUAGLASS® UYGULAMA ADIMLARI



1. AquaGlass döküm reçine tabanını dökün.  
صب الرزين في عبوة قارئة.
2. AquaGlass döküm reçine sertleştiriciliyi ekleyin.  
إضافة المثبت إلى الرزين.
3. İyi karıştırın.  
خط المزيج جيداً.



4. Kapsülemek istediğiniz nesneyi içeren bir kalıba dökün.  
الصب في قالب يدخله القطعة الحرفية.
5. Sertleştikten sonra pürüzlü kenarları çıkarmak için kalıp ve kumdan ekstrakte edin.  
إزالة القطعة الحرفية عند الشفاف الكامل من القالب و حذف الزوايا الحشوة.
6. AquaGlass'in şeffaflığını vurgulamak için cilalayın.  
يجب تلميع القطعة الحرفية لتسليط الضوء على شفافية ال AquaGlass.

### DÖKÜM KALINLIĞI:

AquaGlass®'i diğer malzemelere (silikon veya plastik kalıplar gibi) dökerken, normal versiyonu 5 cm kalınlığa ve yumuşak versiyonu 10 cm'ye kadar tek bir seferde dökmek mümkündür.

AquaGlass®, mevcut yüzeyler üzerine veya silikon kaçıktan yapılmış kalıplara kalın bir kaplama olarak dökülebilir ve tabii ki epoksi nehir masaları gibi mobilya parçaları için ahşap arasındaki döküm deliklerine, boşluklara ve boğluklara dökülebilir.

من الممكن تنفيذ وصب ال AquaGlass® الشفاف بسمك يصل إلى 5 سنتيم بشفة واحدة وبسماكة 10 سنتيم بشفة واحدة باستخدام أي نوع من الألوان القابلة للأرض - الطوي - الأزرق - (بحسب التصف).



## AQUAGLASS® UYGULAMA KOŞULLARI



- Sanat çalışmasını hazırlayın: gerektiği gibi mühürleyin veya gerilmiş bir tuvali güçlendirin
- Sanat eserleri temiz ve kuru olmalıdır
- Başlamadan önce aletlerinizi toplayın
- Tozsuz bir ortamda çalışın
- Oda sıcaklığı 23-25 ° C olmalıdır.
- İyi havalandırılmış alanlarda çalışın

- تحضير العدة الخاصة قبل البدء بالتطبيق.
- يجب أن تكون درجة الحرارة ما بين 23 - 25 درجة مئوية.
- العمل في بيئة خالية من الغبار وجودة التهوية.

## AQUAGLASS® İLE DAHA YARATICI OLUN

AquaGlass® genellikle tamamen net olarak kullanılmasına rağmen, tüm renk tonlarımız, düz renk pigmentlerimiz ve metalik efektli tozlarımız da uyumludur. Diğer birçok renk ve toz da eklenebilir, ancak uyumluluğu sağlamak için bir test yaptığınızdan emin olun.

بالإضافة إلى إستعمال ال AquaGlass® الشفاف يمكن تلويحه باستخدام صبغات كوليورنت الصناعية للحصول على جميع الألوان.



“Yaratıcılık bulaşıcıdır. Bunu yapın.”